


Passagem útil até 6,5 m




Solução ideal para passagens de médias e grandes dimensões para condomínios e indústrias

- Ideais para parqueamentos privativos mas também para áreas públicas.
- O modelo para passagem até 2,5 m é disponível a 230 V AC, enquanto que os modelos para passagens até 3,75 m (001G3750 e 001G3751) e até 6,5 m. (001G6500 e 001G6501) são a 24 V DC. Também na versão em aço AISI 304.
- Podem ser instaladas quer a direita quer a esquerda e as operações de montagem são simples, práticas e rápidas.
- Uma linha realmente completa de acessórios para a personalização do sistema, de acordo com as necessidades do utilizador, e uma escolha de acessórios de segurança para a tranquilidade completa de seu uso.
- A articulação especial permite a instalação das barreiras Came também quando a altura não é suficiente para a abertura completa da haste (por exemplo, em parqueamentos subterrâneos).

Dimensões (mm)



Aplicação (mm)



Limite de emprego

Modelo	G6500 - G6501	G3750 - G3751	G2500
Largura máxima passagem útil (m)	6,5	3,75	2,5

● 230 V AC - ● 24 V DC

Características técnicas

Tipo	G6500 - G6501	G3750 - G3751	G2500
Grau de protecção IP	IP54	IP54	IP54
Alimentação (V - 50/60Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentação do motor (V - 50/60Hz)	24 DC	24 DC	230 AC
Absorção (A)	15 MAX	15 MAX	1
Potência (W)	300	300	120
Tempo de abertura a 90° (s)	4 ÷ 8	2 ÷ 6	2
Trabalho intermitente (%)	USO FREQUENTE	USO FREQUENTE	30
Binário (Nm)	600	200	70
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termo protecção do motor (°C)	-	-	150

● 230 V AC - ● 24 V DC

A gama completa largura máxima de passagem útil 2,5 m



Código	Descrição
Barreira com motorreductor a 230V A.C e quadro de comando incorporado.	
001G2500	Barreira em aço zincado e esmaltado.
Acessórios para: 001G2500	
001G0251	Haste tubular em alumínio esmaltada branca Secção: 60 x 40 x 2700 mm.
001G0461	Confecção com 24 faixas vermelhas adesivas reflectoras.
001G0257	Articulação para haste.
001G0462	Apoio fixo para haste.



A gama completa largura máxima de passagem útil 3,75 - 6,5 m

Código

Descrição



Barreira com motorreductor a 24 V DC e quadro de comando incorporado.	
001G3750	Barreira em aço zincado e esmaltado com preparação para acessórios.
001G3751	Barreira em aço inox escovado AISI 304 com preparação para acessórios.
Acessórios para: 001G3750 - 001G3751	
001G03750	Haste tubular com secção semi-elíptica em alumínio esmaltado branco L = 4 m, com perfil cobre vão e perfil contra colisões.
001G0402	Haste tubular Ø 60 mm em alumínio esmaltado branco L = 4,2 m.
Acessórios para: 001G03750	
001G03756	Reforço interno para haste tubular com secção semi-elíptica.
001G03755DX	Articulação para haste tubular com secção semi-elíptica para barreira direita.
001G03755SX	Articulação para haste tubular com secção semi-elíptica para barreira esquerda.
Barreira com motorreductor a 24 V DC e quadro de comando incorporado.	
001G6500	Barreira em aço zincado e esmaltado com preparação para acessórios.
001G6501	Barreira em aço inox escovado AISI 304 com preparação para acessórios.
Acessórios para: 001G6500 - 001G6501	
001G0602	Haste tubular Ø 100 mm em alumínio esmaltado branco L = 6,85 m .
001G06850	Haste tubular ø 100 mm em alumínio esmaltado branco L = 6,85 m, com perfil cobre vão.



Montagem de haste e molas de balanceamento para 001G3750 - 001G3751

MODELO	Molas 001G02040 Ø 40 mm Molas 001G04060 Ø 50 mm Molas 001G06080 Ø 55 mm									
	LARGURA DA PASSAGEM ÚTIL									
COMPOSIÇÃO DA HASTE	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
Haste e perfil contra colisão	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste com perfil pára-choques e faixa luminosa 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste com armação 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste com faixa luminosa 001G28401 e armação 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste com perfil pára-choques e apoio móvel 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste com perfil contra colisões, cordão luminoso 001G28401 e apoio móvel 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Montagem de haste e molas de balanceamento para 001G6500 - 001G6501

MODELO	Molas 001G02040 Ø 40 mm Molas 001G04060 Ø 50 mm Molas 001G06080 Ø 55 mm									
	LARGURA DA PASSAGEM ÚTIL									
COMPOSIÇÃO DA HASTE	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5	
Haste simples	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste simples com suporte móvel 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste simples com cordão luminoso 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste simples com suporte móvel 001G02808e cordão luminoso 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste simples e grade 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haste simples com grade 001G0465 e cordão luminoso 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

A gama completa largura máxima de passagem útil 3,75 - 6,5 m



Código

Descrição

Acessórios para: 001G03750 - 001G06850	
001G028401	Cordão luminoso para haste.
001G028402	Cabo para ligação de corda luminosa.
Acessórios para: 001G3750 - 001G3751 - 001G6500 - 001G6501	
002LB38	Placa electrónica para ligação de 3 baterias de emergência de 12 V - 7 Ah.
Acessórios para balanceamento (vide tab. MONTAGEM DE HASTE E MOLAS DE BALANCEAMENTO)	
001G02040	Mola de balanceamento ø 40 mm.
001G04060	Mola de balanceamento ø 50 mm.
001G06080	Mola de balanceamento ø 55 mm.
Acessórios	
001G0465	Grade para hastes em alumínio esmaltado (módulos de L = 2 m).
001G02807	Apoio fixo para haste.
001G02808	Apoio móvel para hastes.
001G02809	Confecção com 20 faixas vermelhas adesivas reflectoras.
001G0468	Suporte para aplicação de fotocélulas série 001DELTA-I e 001DELTA-SI no armário.
001G04601	Adaptador para aplicação de pirlampo de sinalização série KIARO (combinado com suporte 001KIAROS).



ATENÇÃO: RESPEITAR OS LIMITES DE USO INDICADOS NO CATÁLOGO.

001G0468 Não utilizável para barreiras com haste dotada de grelha 001G0465 ou apoio móvel 001G02808

001G02808 Para passagem útil até 3 m no máximo.

001G03756 Utilize OBRIGATORIAMENTE em hastes para passagens úteis maiores de 3 m ou com corda luminosa 001G28401.

Utilize OBRIGATORIAMENTE em hastes para passagens úteis maiores de 2,5 m ou com apoio móvel 001G02808 ou com grelha 001G0465.

001G02807 Para passagem útil superior a 3 m é obrigatório o uso de suporte fixo.

001G0465 - 001G02808 Não podem ser usados conjuntamente.